



9Solutions Movement Detector

9Solutions Movement Detector 9S-ACC-01-17 – Bewegungsmelder

Der 9Solutions Bewegungsmelder wurde entwickelt, um Bewegungen von Patienten oder Bewohnern in ihrem Raum automatisch auf eine Entfernung von bis zu 4 Metern zu erkennen.

Der Bewegungsmelder ist einfach zu installieren und ins System einzubinden. Als mobiles Gerät ist er bequem da zu platzieren, wo er benötigt wird. Der verstellbare Ständer ermöglicht, ihn fast auf jede beliebige Fläche zu stellen, so kann er z.B. auch an Bettbeinen befestigt werden.

Produkteigenschaften

- ✓ Voll einstellbarer und flexibler Bewegungsmelder
- ✓ Erkennt Bewegung und überträgt Nachrichten an das 9Solutions System
- ✓ horizontal und vertikal justierbar, mit verstellbaren Standbeinen; Erfassungsbereich bis zu 4 Meter
- ✓ eingebauter Ein-/Ausschalter; basierend auf energiesparender Bluetooth-Technologie
- ✓ Ferndiagnose ermöglicht die automatische Benachrichtigung bei Störung
- ✓ Verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem 9Solutions Echtzeit-Lokalisierungs-System



Technische Informationen	
Produktnummer	9S-ACC-01-17
Schalter	1
Infrarot-Sensor	Abdeckungswinkel 101 Grad, Erfassungsbereich bis zu 4 Meter
Reichweite	bis zu 50 m, abhängig von der Gebäudekonstruktion
Frequenzbereich Bluetooth	2,4 GHz, ISM Band (2400-2483,5 MHz)
Ausgangsleistung	4 dBm
Stromversorgung	Batterie Type 1.5 V, AA-LR6, hält ca. 2 Jahre*
Wasserschutz	gemäß IP5X
Betriebstemperatur	+15°C bis +55°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Gewicht	117 g
Abmessungen	127 x 70 x 30 mm
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95%, nicht kondensierend
Geräte-Pflege	
Die Reinigung kann mit einem in warmem Seifenwasser oder in verdünntem Chlor (1000 ppm) befeuchteten Schwamm erfolgen.	



1. Ein-/Ausschalter
2. Infrarot-Sender
3. bewegliche Füße

*) Berechnung auf durchschnittlicher Tagesbewegung 16/24 und Ruhezeit 8/24

Für weitere Informationen senden Sie einfach Ihre Anfrage an office@telecontact.at